

Garant
**eco-Stechdrehhalter, langer Schaft, links, Schaftbreite / Stechbreite w:
20/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273863 20/3
GTIN	4045197582126
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden. Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Einstechtiefe t_{\max}	21 mm
Kopflänge L_1	36,5 mm
Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	112 mm
Serie	Eco
Schaftbreite b	20 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600