

**Garant**
**Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 200, Spann-Ø D1: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300285 20
GTIN	4045197283252
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Außen-Ø D	52 mm
Aufnahme	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
	308615 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308802 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308765 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308650 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm

309900 20