

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBGT 110302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBGT 110302 HB7310 Sorte: HB7310
Spanbrecher: AM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,1 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen