

Garant
eco-Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 53/76mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273891 53/76
GTIN	4045197516732
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. **273840 – 273851**.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Innenkühlung: ja

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 13 mm

Spannschraube: 279815 9

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	76 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	53 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	13 mm
Serie	Eco
Spannschraube	279815 9

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910