



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261184 CA510 |
| GTIN | 4960664699872 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

VBMT 160408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | HQ |
| Hauptanwendung | P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 140 - 450 m/min |
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | CA510 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |