

Garant**Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- /
Plattengröße: 12/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	21,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaftgröße	12 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 1212F11
Gesamtlänge L	80 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500