

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen