

**Garant****Klemmdrehhalter SVHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SVHCR/L 2020K11
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L <sub>1</sub>	17 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500