

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 3 Stück, Plattenlänge: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	922005 2000
GTIN	4069515047579
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung.

Lieferumfang:

6 × Fußteile, 6 × Paar Knotenbleche, 3 × Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhe	850 mm
Gewicht	73 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm

Datenblatt

Serie	vario Basic
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch

Passende Produkte

No Shop URL available for: 922005 2000