

Garant GRIDLINE

### Vario Werkbank 5S, Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 2 Stück, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm



#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 922865 1500   |
| GTIN          | 4069515047586 |
| Artikelklasse | 9GG           |

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100%**

**Vollauszugschubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

##### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 125, 150, 250

##### Lieferumfang:

2 × Fußteil, 2 × Paar Knotenbleche, 2 × Schubladengehäuse, 2 × Arbeitsplatte.

##### Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

##### Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.**

##### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

#### Technische Beschreibung

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
|----------------------|-------|

## Datenblatt

|                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Schubladengehäuse Nutzhöhe                                                   | 700 mm                  |
| Höhe                                                                         | 850 mm                  |
| Schubladen Nutzbreite                                                        | 500 mm                  |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg                  |
| Schubladen Nutztiefe in G                                                    | 20                      |
| Schubladengehäuse Tiefe                                                      | 650 mm                  |
| Schubladen Nutzfläche in G                                                   | 20×20                   |
| Schubladengehäuse Breite                                                     | 600 mm                  |
| Schubladen Nutztiefe                                                         | 500 mm                  |
| Serie                                                                        | vario                   |
| Gewicht                                                                      | 121 kg                  |
| Arbeitsplatte Tiefe                                                          | 750 mm                  |
| Schubladen Nutzbreite in G                                                   | 20                      |
| Arbeitsplatte Länge                                                          | 1500 mm                 |
| Anzahl Schubladen                                                            | 5                       |
| Konstruktionsausführung                                                      | Stahlrohrkonstruktion   |
| Materialstärke                                                               | 1 mm                    |
| Werkbank Höhe                                                                | 850 mm                  |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit                                         | 75 kg                   |
| Plattenstärke                                                                | 50 mm                   |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)                                          | 100 %                   |
| Stiftzylinderschloss                                                         | modularer Steckesinsatz |
| Produktnamensattribut                                                        | 20×20G                  |
| Produktart                                                                   | Werkbank                |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: 922865 1500