

**Garant**
**Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SVJCR/L 1616H11
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Kopflänge L <sub>1</sub>	21,5 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500