

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VB.T 160408 HU7310 Sorte: HU7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 350 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U

Spanbrecher	AM
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen