

**Garant****Klemmdrehhalter SVHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	269005 8
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	SVHCR/L 2020K16
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	15 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500