

Garant**Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7020, Steigung: 0,25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270749 0,25
GTIN	4045197463029
Artikelklasse	21J

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Flankenwinkel: 60 Grad

Plattengröße L: 6 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	0,25 mm
Sorte	HB7020
Toleranzklasse	DIN 13 6H
Gewindeart	M
Gewindeart	MF
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad

Stärke	1,85 mm
Plattengröße L	6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	120 m/min	N
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		