

Garant
Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020K11
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500