

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VB.T 160408 HB7310 Sorte: HB7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 350 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen