

Garant

**Klemmdrehhalter SVHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kopflänge L ₁	23,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Unterlegplatte	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
ISO-Code Halter	SVHCR/L 2525M16
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500