

**Garant**
**Klemmdrehhalter SVHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	13 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	SVHCR/L 1212F11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500