

Garant

**Klemmdrehhalter SVHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	SVHCR/L 1616H11
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	13 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500