

**Garant****Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	269005 8
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2525M16
Kopflänge L <sub>1</sub>	32,5 mm
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500