

Garant
**Klemmdrehhalter SVHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SVHCR/L 2020K11
Kopflänge L ₁	17 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500