

**Garant****Klemmdrehhalter SVJCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SVJCR/L 2525M11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500