

Garant
Klemmdrehhalter SVJCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	29,5 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020K16
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500