

Garant**Klemmdrehhalter SVHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	SVHCR/L 2525M16
Unterlegplatte	269005 8
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	23,5 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500