

Garant**Klemmdrehhalter SVHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links,
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	SVHCR/L 1212F11
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Kopflänge L ₁	13 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500