

WEKEM®**Hochtemperatur-Silikonkartusche, 310 ml, Farbe: RED**

Bestelldaten

Bestellnummer	083495 RED
GTIN	4260205360347
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.

Für Heizkessel, Klimageräte, Trockner, ideal auch als verformbare Dichtung an Motoren, Getrieben, etc. **Acetatvernetzend**, hochelastisch, hitzebeständig bis 300 °C.

Verwendung:

Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.

Technische Beschreibung

Farbe	rot
Herstellerbezeichnung	HT Silikon Presspack
Form	pastös
Funktionsfestigkeit nach	1440 min
Verarbeitungstemperatur	5 - 35 °C

Eigenschaft	witterungsbeständig
Eigenschaft	dauerelastisch
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	fettbeständig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Flammpunkt	100 °C
Lagertemperatur	5 - 25 °C
Füllmenge	310 ml
Chemische Basis	Silikon
Dehnungsfähigkeit	300 %
Handfestigkeit nach	5 min
geeignet für Material	Aluminium
geeignet für Material	Edelstahl
geeignet für Material	Glas
geeignet für Material	Keramik
Härte nach Shore A	30
Dichte	1,08 g/cm ³
Temperatur Einsatzbereich	-60 - 260 °C
Produktnameattribut	310 ml
Produktart	Dichtungsmasse

Zubehör

Vollummanteltes Kartuschenpresse-Sortiment,4-teilig Typ	083502
Druckluft-Kartuschenpresse	083507
Kartuschenpresse12:1 Typ	083501
Kartuschenpistole	083500