



Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 160, Spann-Ø D1: 6 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300360 6
GTIN	4045197144171
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Außen-Ø D: 25 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 6

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	6 mm
Ersatz-Spannschraube 309900	6
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie

HPC

Zubehör

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50

308740 50

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 50 SK

308810 50

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50

308605 50

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308760 50

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 50 SK

308830 50

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50

308700 50

Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50

308660 50

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308785 50

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50

308620 50

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 50 SK

308812 50

Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50

308610 50

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50

308650 50

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308765 50

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50

308720 50

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50

308600 50

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 50 SK

308820 50

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308795 50

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50