

**Garant**
**Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-Ø D1: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300410 32
GTIN	4045197284372
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zusätzlich zweite Befestigungsschraube in der Nut.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Norm:**

Ähnlich DIN 69871.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, Ersatzschraube Nr. 309901.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Außen-Ø D	72 mm
Aufnahme	SK 40 ultrakurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Spannschraube für Weldonaufnahme ultrakurz für Futter Spann-Ø D1 32 mm	309901 32
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308802 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308625 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40