



2K-Klebstoff, Hersteller-ID: DP110



Bestelldaten

Bestellnummer	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus. Zum Verkleben von Metallen, harten Kunststoffen, Holz, pulverbeschichtete Oberflächen und Faserverbundwerkstoffen.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

Technische Beschreibung

Zugscherfestigkeit	17 N/mm ²
Herstellerbezeichnung	DP110
Dynamische Viskosität	65000 mPas
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Eigenschaft	zähelastisch
Eigenschaft	wasserbeständig

Eigenschaft	witterungsbeständig
Form	flüssig
Farbe	transluzent
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Keramik
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Beton
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 80 °C
Zugfestigkeit	0,71 N/mm ²
Füllmenge	50 g
Chemische Basis	Epoxidharz
Lagertemperatur	15 - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Härte nach Shore A	40
Dichte	1,08 g/cm ³
Funktionsfestigkeit nach	20 - 30 min
Handfestigkeit nach	8 - 10 min
maximales Spaltmaß	0,15 mm
beständig gegen Stöße und Vibrationen	nein
Überlappungsfestigkeit	17 N/mm ²
Produktart	Zweikomponenten-Klebstoff

Zubehör

2-Komponenten-Klebezubehör Ausführung KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Handdosierpistole Ausführung PISTOLE	083373 PISTOLE
2-Komponenten-MischdüseSet 36-teilig Ausführung MIXER	083383 MIXER