

**Garant****Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	10 mm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SVVCN 2020K16
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	31 mm
Unterlegplatte	269005 8
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500