

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	AH20Q SVJCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Kopflänge L ₁	38 mm
Mittenversatz L ₃	4,6 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500