

Garant**Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
ISO-Code Halter	SVVCN 2525M16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	38 mm
Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500