

**LOCTITE****Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 454**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083352 454
GTIN	5010266454160
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

### Verwendung:

Universal-Sofortklebstoff-**Gel**. Für **nahezu alle Materialien** geeignet. Tropft nicht, ideal für Anwendungen an senkrechten Flächen oder über Kopf.

### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 454
Zugscherfestigkeit	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit nach	5 - 10 s
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Dynamische Viskosität	150 - 450 mPas

Lagertemperatur	2 - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Farbe	transparent
geeignet für Material	Elastomer
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Papier
geeignet für Material	Karton
geeignet für Material	poröse Materialien
Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	zieht nicht ein
Temperatur Einsatzbereich	-40 - 120 °C
Form	Gel
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Füllmenge	20 ml
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber