

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	44 mm
Mittenversatz L ₃	3,5 mm
ISO-Code Halter	AH25R SVJCR/L16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Halsbreite L ₄	14,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	28 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D ₅	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500