

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	AH20R SVUCR/L11
Kopflänge L ₁	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mittenversatz L ₃	13 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500