

**Garant****Whistle-Notch-Aufnahme Form ADB, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 14mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300430 14     |
| GTIN          | 4045197284440 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Anschlagschraube. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Mit RFID/ Balluffchip-Bohrung.

**Vorteil:**

Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft **und geneigter Spannfläche** (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE.

- **Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden.**

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Auskraglänge A-Maß              | 50 mm      |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 14 mm      |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12         |
| Außen-Ø D                       | 44 mm      |
| Aufnahme                        | SK 40 kurz |
| Norm                            | DIN 6359   |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-1                        |
| Form                     | ADB                               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40  |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40  | 308635 40  |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40                                  | 308740 40  |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40  | 308620 40  |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40         | 308801 40  |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40                         | 308830 40  |
| Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M  | 308670 40M |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40  | 308650 40  |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40                      | 308700 40  |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40  | 308610 40  |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308795 40  |
| Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40  | 308600 40  |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40   | 308605 40  |
| Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40                           | 308625 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40                   | 308785 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                   | 308765 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                   | 308760 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40                       | 308660 40 |
| AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40                            | 308640 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                   | 308790 40 |
| AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40   | 308630 40 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40    | 308615 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm                    | 309900 12 |