

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	AH25R SVUCR/L16
Kopflänge L ₁	25,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31,5 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500