


**Garant**
**Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-Ø D1: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300422 16
GTIN	4045197287656
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

· **Bohrungstoleranz D<sub>1</sub> in H4 (genauer als DIN).**

Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und DIN 6535 Form HB + HE.

**Lieferumfang:**

Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube **für System Weldon und Whistle-Notch** und durchbohrter Anschlagsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Ersatzspannschraube 309905 M6, 309905 M8.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Außen-Ø D	38,22 mm
Aufnahme	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40