

Garant**Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SVVCN 1212F11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L neutrale Halter	80 mm
Schaftgröße	12 mm
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	18 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500