

Garant
HSS-Bohrstange AH.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	13 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
ISO-Code Halter	AH20R SVUCR/L11
Kopflänge L_1	24 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500