

Garant**Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 A = 200, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300370 20 |
| GTIN | 4045197284334 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

GARANT –

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 200 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 |
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| Außen-Ø D | 52 mm |
| Aufnahme | SK 50 A = 200 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308790 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308720 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308795 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50 | 308820 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308760 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308620 50 |
| Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50 | 308600 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308765 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50 | 308830 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308650 50 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50 | 308605 50 |
| Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50 | 308640 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308660 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50 | 308610 50 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308615 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50 | 308740 50 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308785 50 |

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm

309900 20