

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	4,6 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
Kopflänge L_1	30 mm
ISO-Code Halter	AH16M SVJCR/L11
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Halsbreite L_4	11,6 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500