

**Garant****Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	8 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVVCN 1616H11
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	25 mm
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500