

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	AH25R SVUCR/L16
Kopflänge L <sub>1</sub>	25,5 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500