

**WEKEM®****Hochtemperatur-Silikonkartusche, 310 ml, Farbe: BLACK****Bestelldaten**

Bestellnummer	083495 BLACK
GTIN	4260205360316
Artikelklasse	08G

**Beschreibung****Ausführung:**

**Silikonkartuschen** zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.

Für Heizkessel, Klimageräte, Trockner, ideal auch als verformbare Dichtung an Motoren, Getrieben, etc. **Neutralvernetzend**, hochelastisch, hitzebeständig bis 250 °C.

**Verwendung:**

Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	HT Silikon Presspack
Farbe	schwarz
Lagertemperatur	5 - 25 °C
Chemische Basis	Silikon
Handfestigkeit nach	15 min

Verarbeitungstemperatur	5 - 35 °C
Funktionsfestigkeit nach	1440 min
Dynamische Viskosität	70000 mPas
Dehnungsfähigkeit	450 %
geeignet für Material	Aluminium
geeignet für Material	Edelstahl
geeignet für Material	Glas
geeignet für Material	Keramik
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Flammpunkt	100 °C
Form	pastös
Füllmenge	310 ml
Eigenschaft	witterungsbeständig
Eigenschaft	dauerelastisch
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	fettbeständig
Härte nach Shore A	20
Dichte	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Temperatur Einsatzbereich	-50 - 250 °C
Produktnameattribut	310 ml
Produktart	Dichtungsmasse

## Zubehör

Vollummanteltes Kartuschenpresse-Sortiment,4-teilig Typ	083502
Kartuschenpresse12:1 Typ	083501
Druckluft-Kartuschenpresse	083507
Kartuschenpistole	083500