

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-Code Halter	A16M SVJCR/L11
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	2 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	9,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500