

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
ISO-Code Halter	AH25R SVJCR/L16
Kopflänge L_1	44 mm
Mittenversatz L_3	3,5 mm
Halsbreite L_4	14,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D_5	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500