

**Garant****Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SVVCN 2525M11
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	39 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	12,5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500