

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Halsbreite L ₄	16,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L ₁	44 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	28 mm
ISO-Code Halter	A25R SVJCR/L16
Mittenversatz L ₃	4,6 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500