

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	A20Q SVJCR/L11
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	24 mm
Kopflänge $L_1$	38 mm
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz $L_3$	2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Halsbreite $L_4$	11 mm
Gesamtlänge $L$	180 mm
Spannhöhe $L_2$	19 mm
Einstellwinkel $\kappa$	142 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500